

## 特点

- 支持 22AWG -10AWG 电线尺寸
- 适用于压接铜管状接线端子
- 具有压接锯齿，方便标记有电线尺寸范围
- 舒适的把手
- 在压接的最后阶段提供双手把手

## RS Pro 钳压接工具，用于压接铜接线片，非绝缘接线端子

RS 库存号： 624-1291



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 棘齿压接工具设计为与对接接头连接器、铜管和开口端端子配合使用。此压接工具每次都可带来专业的表面效果，从而确保电线和端子之间牢固连接。支持 0.3 到 16 mm<sup>2</sup> 的电线尺寸范围，且工具的设计整合了棘齿，该棘齿在扳牙完全闭合前不会释放，确保可实现完全压接。

## 一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	压接铜接线片，非绝缘接线端子
压接型	适用于压接铜管状接线端子
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

## 机械规格

电线尺寸 (mm <sup>2</sup> )	0.3mm <sup>2</sup> Ω 至 16mm <sup>2</sup> Ω
-------------------------	--





