

## 特点

- 100% 模制聚氨酯
- 黑色支脚颜色
- 易于 " 剥离 " 应用
- 减震
- 卓越的耐磨性

## RS PRO 方形抗振安装 0 压缩负载直径 20.6mm PUR

RS 库存号: 173-5948



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 方形防振安装件直径为 20.6mm，由 PUR 材料制成。它具有方形平顶减震垫，锥形外形可提供该系列中最大的表面接触面积。它具有粘性衬背和快速剥离内衬。橡胶防振安装件是大多数重型机械和设备中的 **Crucial** 组件，有助于降低噪音级别和振动频率，同时保护易碎组件免受外部振动。

### 一般规格

材料	PUR
肖氏硬度	60 — 70
脚部颜色	黑色
每张 / 版式的件数	49
伸长率、%	192
应用	柜门，橱柜，抽屉，小型电子设备

### 机械规格

直径	20.6mm
总高度	7.6mm
拉伸强度	4MPa

### 操作环境规格

最高工作温度	+65.6°C
最低工作温度	-40°C

