

特点

- 1.5 m 电缆，用于所有型号
- $\pm 0.5^\circ$ 精确度
- 空气探头，不锈钢外壳，硅电缆

RS PRO NTC 空气温度探头

RS 库存号: 124-1081



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO NTC 温度探头用于温度测量，带恒温器。

一般规格

探头类型	空气
传感器类型	NTC
最低温度测量	-30°C
最大温度测量	+150°C
最佳精确度	±0.5°C
应用	食品工业 (冷热食品)，制冷装置内的空气温度，患者监控，工业设备，家用电器，计算机，校准和仪表

机械规格

探头直径	6mm
探头长度	40mm
电缆长度	1.5m



Technical Drawings

Stainless Steel Air Probe

