

特点

- 玻璃透明透明
- 极佳的耐磨性和耐腐蚀性
- 良好的灵活性
- 低毒、无味 pvc 配方、可减少饮用水的污染
- 符合 ec 标准、适用于食品应用
- 适合与酒精、汽油、油、油脂和溶剂一起使用
- 高度耐受各种酸和碱

RS Pro 管、无色、8mm 外径、25m 长、72mm 弯曲半径、应用广泛

RS 号： 914-5519



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pvc 软管适用于低压食品和工业应用。此软管由高质量、低毒材料制成、可在宽温度范围内提供极佳的清晰度、灵活性和耐用性。

一般规格

| | |
|-------|-----------------------|
| 材料 | pvc |
| 颜色 | 无色 |
| 强化 | 否 |
| 标称尺寸 | 5mmx8mm |
| 材料柔软性 | BSS45 美国食品及药物管理局（美国食品 |
| 易燃性 | 自熄灭 |
| 应用 | 一般工业应用；科学；制药；医疗 |

机械规格

| | |
|---------------------|---------|
| 内径 | 5mm |
| 外径 | 8mm |
| 长度 | 25m |
| 弯曲半径 | 72mm |
| 每米重量 | 0.035kg |
| 线圈 Coil 也是如此 | 1.05kg |

操作环境规格

| | |
|--------|-------|
| 最低工作温度 | -15°C |
| 最高工作温度 | +60°C |

认证

| | |
|----------|---------|
| 合规性 / 认证 | 符合 RoHS |
|----------|---------|

