

特点

- 不锈钢或镀锌扳钮闩锁和挂钩型号
- 弯曲的 2 mm 直径电线连接允许更宽的配件尺寸容差
- M3 固定，用于锁扣和闩锁
- 闩锁到锁扣距离 29.5 mm
- 手动操作且易于使用的扳钮和紧固件夹
- 用过中心紧固件拉闩锁

不锈钢、

RS 库存号: 665-9948



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 受欢迎且广泛使用的搭扣锁长度为 41mm，宽度为 41mm，深度为 14mm。这些小搭扣锁特别适用于木制机柜。可用选项：**665-9948-不锈钢 304 搭扣锁** **665-9945-钢、镀锌搭扣锁**搭扣锁是一种机械紧固件，也称为中心紧固件、拉紧门锁和快速释放紧固件，在锁定时提供安全且易于紧固。独特的凸轮作用设计使搭扣锁坚固可靠，快速释放功能意味着可以快速打开。选择扳钮门锁时，您需要考虑它将承受的最大负载，因为每个门锁和挂钩设计用于提供最大负载。RS PRO 具有各种扳钮门锁和门门锁，以适合大型或小型应用，包括高强度门锁，可锁定，可调和不可调选项。

[665-9948](#) - 不锈钢 304 扳钮门锁

[665-9945](#) - 钢，镀锌扳钮门锁

一般规格

材料	不锈钢
封装	2pcs 塑料袋、带螺钉
表面	振动抛光
可锁定	是的
弹簧加载	否
可调节	否
应用	箱和容器，外壳，工业机械，食品容器和航海设备，轻型应用

机械规格

尺寸	41mm x 41mm x 14mm
深度	14mm
长度	41mm
宽度	41mm
工作张力	50 公斤

认证



合规性 / 认证

ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007

