

特点

- 剥线钳、带刀片、可确保清洁
- 精确剥离
- 特别贴合轮廓的舒适把手可减少操作员疲劳
- 特殊的锁定 LID 轻松存储

RS Pro 剥线钳、0.8mm → 2.6mm

RS 号: 540-1492



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 剥线钳特别适用于剥离各种电线尺寸的绝缘层。剥线钳具有刀型刀片、带六种集成切割尺寸、可在剥离电线时实现清晰、精确的控制。这些 RS Pro 剥线钳结合了软把手人机工程学手柄和复位弹簧、使电缆管理更轻松、更高效。

- [540-1492](#) 是手动剥线钳、适用于 10 种规格的电线 至 20 awg
- [540-1509](#) 是手动剥线钳、适用于 20 种规格的电线 至 30 awg
- [540-1515](#) 是手动剥线钳、适用于 16 种规格的电线 至 26 awg

一般规格

电缆类型	实心
剥离范围	8 至 2.6mm
最小尺寸	0.8mm
最大尺寸	2.66mm
材料	高碳钢板 (sk-5) 用于压接工具主体、低碳钢 (s1018c) 用于锁紧螺钉、河用中碳钢 (ss41) 用于 LID 、 pvc 把手和弹簧钢用于高张力复位弹簧
表面	接地切割边缘化学制品黑色表面和红色乙烯基 把手
目录	1 件 6-1/4 in. (155mm) 锯齿状尖实心剥线钳、带锁定 LID 、自动复位 弹簧和红色乙烯基把手 - 适用于 awg 10~20 量规电线、直径范围为 电线为 0.80 ~ 2.60 mm (桨叶厚度 - 3.2mm 和净重 - 125 克)
应用	剥线钳主要由电工或机械师使用、但是在任何 diy 工具箱中、都能在家中获得相同的体验

机械规格

总长度	155mm
硬度	热处理到 hrc : 49 ~ 50.5 (主体 hrc) : 30 ~ 40 (螺钉)

认证

合规性 / 认证	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007
经 vde 认证	否

