

特点

- 6.3mm x 32mm 保险管尺寸
- F 速度等级
- 形状为圆柱形
- **HBC (高断开电流) 熔断器** - 可耐受比熔断器额定值更高的电流

RS Pro ， 1A 陶瓷管形熔丝， 6.3 x 32mm ， 速度 F

RS 库存号： 413-197



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器，它们是超快速熔断器 (FF) 或快熔式熔断器 (F)。超快速熔丝在更高温度下工作，因此特别适合为半导体设备提供电路保护。快熔式熔断器特别适用于保护不太敏感的组件。

一般规格

保险丝转速	F
主体材料	陶瓷
应用程序类别	grl
包括指示器	否
尺寸指定	微型
ul 类	UL 248-13
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

电气规格

额定电流	1A
额定电压	500V 交流
高断开容量	是的
断开容量 (最大额定电压时)	1500A

机械规格

保险丝尺寸	6.3 mm x 32 mm
总长度	32mm
直径	6.3mm
整体尺寸	6.3 mm x 32 mm

认证

合规性 / 认证	IEC 60269-1 和 -4 , DIN VDE 0636-40 , UL 248-13 , 符合 RoHS 标准
----------	---

