

## 特点

- 用于直径减小的固定应用
- 提供黑色) 或白色
- 高品质
- 易于使用螺纹拧紧

# RS PRO 本色尼龙超微型电缆扎带， 71mm x 1.6 mm

RS 库存号： 664-2883



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性 1

电缆扎带的设计包括一个头部，该头部提供拉动扎带穿过的槽，以形成环路。可以将扎带从槽中拉出，直到达到首选环路，然后切断多余的扎带。

### 一般规格

类型	超微型
颜色	白色
材料	尼龙 66
应用	将电线捆绑在一起 电缆管理 家庭 /DIY 花园
耐受	抗紫外线
防紫外线	是的
火灾行为	阻燃
数量	100

### 机械规格

长度	71 mm
宽度	1.6 mm
拉伸强度	78.4N
最大捆绑包强度	11mm

认证

符合标准

ul 94V - 2

**Dimension – mm**

