

## 特点

- 黑色结构
- 密封套管技术可保留轴承润滑剂
- 预期寿命长（超过 50,000 小时）

**RS PRO , 24 V 直流, 直流轴流风扇, 80 x 80 x 25mm , 68m<sup>3</sup> /h , 2.4W**

RS 库存号: 668-8833



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO 直流密封套管轴流风扇提供通用、紧凑且可靠的解决方案，适用于各种应用。密封套管技术是滚珠轴承风扇的经济型替代品、预期寿命比标准套管轴承风扇更长。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

气流	40CFM
风扇转速	3100rpm
静压	0.16in/H2O
噪音级别	34dB
曲线方向	向后
框架	除税前利润 UL94V - 0 塑料
叶轮	除税前利润 UL94V - 0 塑料
警报功能	否
ip 等级	IP44
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

## 电气规格

电动机	无刷直流、自动切断、自动重启、极性保护
交流或直流操作	直流
功耗	2.4W
电源电压	24 V 直流
额定电压	24 V 直流
最大电流	160mA
介电强度	500Vac / 分钟 < 1mA
绝缘电阻	引线和框架之间 10m 欧姆 ( 500VDC )

## 机械规格

尺寸	80mm x 80mm x 25mm
高度	80mm
宽度	80mm
深度	25mm
轴承类型	套管
重量	0.086Kg (0.19lbs)
预期寿命	50,000 小时 (40°C 时为 L10)

## 操作环境规格

工作温度	-10°C 至 70°C
存储温度	-40°C 至 70°C

## 认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------

Ø 内部:

# 轴流风扇

