



Datasheet

Stock No: 214-0677

RS PRO 彩色排線, 10 芯, 1.27mm, 26AWG, 25m,

產品訊息: 彩色排線
7/0.15 mm



特點和優勢:
線材顏色: 棕, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍,
紫, 灰, 白, 黑
10 路 12 x 1.3mm
UL1007 認證

產品參數:

- 芯線: 26 AWG 7 Stranded Tinned Copper
- 材質: PVC
- 可燃性等級: VW-1
- 額定電壓: 300V DC
- 額定電流: 1 Amp
- 操作溫度: -20°C to 80°C
- 阻抗: 100Ω
- 絕緣電阻: 1G Ω/m