

特点

- 以太网电缆长度不同、最长 10 米
- 多种不同颜色
- Cat6 上的 pvc 保护套管可提高耐用性
- 模制纽扣提供保护和灵活性
- 高速数据传输

RS Pro Cat6 电缆 s/ftp pvc 公 RJ45 / 公 RJ45 、 10m

RS 号: 411-277



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 接插导线也称为以太网接插电缆、使用 6 类电缆制造、通常称为 Cat6 电缆。它们是一种电缆、通常用于办公室环境中、用于将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机。

一般规格

导线绞合类型	绞合
端接/末端接	端接
连接器类型	插入式 RJ45 交流 / 插入式 RJ45 交流
接头 b	插头
连接器 a	插头
屏蔽类型	s/ftp
外层护套材料	pvc
护套颜色	黑色
应用	将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机。

机械规格

长度	10m
美国线规	27

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	eia / tia 568 、符合 rohs 标准

