

特点

- 5% 钴高性能高速钢 - e 钻头
- 高温强度
- 135° 防滑分裂钻尖
- 直接钻孔
- 切割 Faster、使用寿命更长

RS Pro 金属麻花钻头套件、 1mm 至 10mm

RS 号: 216678



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供的此出色的钻头套件由 HSS-E 钴合金制成，用于高性能钻头。它包含最常用的直径范围可供选择。这些高速钢 (HSS) 含 5% 钴成分，即使在冷却不足的情况下也可提高抗热性。在切割材料中添加钴后，这些钻头可在拉伸强度为 800N/m² 的材料上使用。具有 135° 防滑分裂钻尖，特别适用于精确定心，制造过程符合用于高精密容差和几何精确度的 DIN 338 标准。

一般规格

设置类型	机用钻套件
最小尺寸	1mm
最大尺寸	10mm
钻孔应用	金属
材料	高速钢 - e 钻
件数	19
设置内容	高速钢钻头
点角度	135degrees
刀头表面	琥珀色表面

