









A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F



NOTES:
 额定电流 Current rating: 0.5A
 额定电压 Voltage rating: 50V
 耐电压 Withstand voltage: 500V AC/minute
 接触电阻 Contact resistance :≤40mΩ
 绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN
 工作温度 Working temperature: -25℃ ~ +85℃
 触点高低PIN不大于0.05mm.



Part No	Pin	A	B	C	Part No	Pin	A	B	C
XY-AFC01S4P-H20	4	2.60	1.50	6.70	XY-AFC01S33P-H20	33	17.10	16.00	21.20
XY-AFC01S5P-H20	5	3.10	2.00	7.20	XY-AFC01S34P-H20	34	17.60	16.50	21.70
XY-AFC01S6P-H20	6	3.60	2.50	7.70	XY-AFC01S35P-H20	35	18.10	17.00	22.20
XY-AFC01S7P-H20	7	4.10	3.00	8.20	XY-AFC01S36P-H20	36	18.60	17.50	22.70
XY-AFC01S8P-H20	8	4.60	3.50	8.70	XY-AFC01S37P-H20	37	19.10	18.00	23.20
XY-AFC01S9P-H20	9	5.10	4.00	9.20	XY-AFC01S38P-H20	38	19.60	18.50	23.70
XY-AFC01S10P-H20	10	5.60	4.50	9.70	XY-AFC01S39P-H20	39	20.10	19.00	24.20
XY-AFC01S11P-H20	11	6.10	5.00	10.20	XY-AFC01S40P-H20	40	20.60	19.50	24.70
XY-AFC01S12P-H20	12	6.60	5.50	10.70	XY-AFC01S41P-H20	41	21.10	20.00	25.20
XY-AFC01S13P-H20	13	7.10	6.00	11.20	XY-AFC01S42P-H20	42	21.60	20.50	25.70
XY-AFC01S14P-H20	14	7.60	6.50	11.70	XY-AFC01S43P-H20	43	22.10	21.00	26.20
XY-AFC01S15P-H20	15	8.10	7.00	12.20	XY-AFC01S44P-H20	44	22.60	21.50	26.70
XY-AFC01S16P-H20	16	8.60	7.50	12.70	XY-AFC01S45P-H20	45	23.10	22.00	27.20
XY-AFC01S17P-H20	17	9.10	8.00	13.20	XY-AFC01S46P-H20	46	23.60	22.50	27.70
XY-AFC01S18P-H20	18	9.60	8.50	13.70	XY-AFC01S47P-H20	47	24.10	23.00	28.20
XY-AFC01S19P-H20	19	10.10	9.00	14.20	XY-AFC01S48P-H20	48	24.60	23.50	28.70
XY-AFC01S20P-H20	20	10.60	9.50	14.70	XY-AFC01S49P-H20	49	25.10	24.00	29.20
XY-AFC01S21P-H20	21	11.10	10.00	15.20	XY-AFC01S50P-H20	50	25.60	24.50	29.70
XY-AFC01S22P-H20	22	11.60	10.50	15.70	XY-AFC01S51P-H20	51	26.10	25.00	30.20
XY-AFC01S23P-H20	23	12.10	11.00	16.20	XY-AFC01S52P-H20	52	26.60	25.50	30.70
XY-AFC01S24P-H20	24	12.60	11.50	16.70	XY-AFC01S53P-H20	53	27.10	26.00	31.20
XY-AFC01S25P-H20	25	13.10	12.00	17.20	XY-AFC01S54P-H20	54	27.60	26.50	31.70
XY-AFC01S26P-H20	26	13.60	12.50	17.70	XY-AFC01S55P-H20	55	28.10	27.00	32.20
XY-AFC01S27P-H20	27	14.10	13.00	18.20	XY-AFC01S56P-H20	56	28.60	27.50	32.70
XY-AFC01S28P-H20	28	14.60	13.50	18.70	XY-AFC01S57P-H20	57	29.10	28.00	33.20
XY-AFC01S29P-H20	29	15.10	14.00	19.20	XY-AFC01S58P-H20	58	29.60	28.50	33.70
XY-AFC01S30P-H20	30	15.60	14.50	19.70	XY-AFC01S59P-H20	59	30.10	29.00	34.20
XY-AFC01S31P-H20	31	16.10	15.00	20.20	XY-AFC01S60P-H20	60	30.60	29.50	34.70
XY-AFC01S32P-H20	32	16.60	15.50	20.70					

4	0.5mm间距直通式下接一焊片	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	各 1 PCS	左/右焊片
3	0.5mm间距直通式下接一焊脚	LCP	黑色	1 PCS	
2	0.5mm间距直通式下接一PIN	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡/焊金/镀金	N PCS	
1	0.5mm间距直通式下接一盖帽	LCP	白色	1 PCS	
序号	品名	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备注

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.38	.X*±5°	APR.	Alex	TITLE: 0.5mm间距直通式下接H2.0插	
.XX±0.2	.X*±3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-AFC01SNP-H20	
.XXX±0.05	.XX*±1°	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
		SIZE	A4	SCALE	1:1
		SHEET	1/1	REV.	A