



7	X3016-81-51N8	按柄	SUS304 T=0.7	1	Ni	※
6	X3016-01B-N3B	底座	PA66 UL 94HB	1	黑色	※
5	X3018-42-21F1	右插针	2	1	Sn/Au	※
4	X3018-41-21F1	左插针	1	1	Sn/Au	※
3	X3018-43-21F1	中插针	3	1	Sn/Au	※
2	X3018-44-21S8	接地片	1	1	Sn	※
1	X3016-31-61N8	弹片	65Mn t=0.4	1	镍	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

浙江创都电子科技有限公司

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

卡侬插座 外形图

设计		日期		产品 型号	XLR-08W-NKPJD-JH		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期		比例	1:1	单位	mm
比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	