



电原理图



元件面孔位图



⑥	T323-0001+W/R	标识圈	PBT	各1	见上	RCA-612
⑤	T322-0201+B	高盖片	ABS-750	1	黑色	RCA-612
④	T321-0207+R	塑座	ABS-750	1	红色	RCA-213
③	T313-0608+C4	长插针	H62-Y t=0.35	1	CuSn	RCA-612
②	T313-0607+C4	短插针	H62-Y t=0.35	1	CuSn	RCA-612
①	T311-0206+A5	13型全封闭铜套	H65-M t=0.3	1	Au	RCA-213F※
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

## 浙江创都电子科技有限公司

							角度	±5°	AV插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计		日期		产品型号	AV-213-J-AUH		
审核		日期		产品料号			
批准		日期		页码	1 OF 1	A4	
比例	2:1	单位	mm				