



印制板开孔尺寸



线路图



技术要求

- 1、环境温度: -40℃~+80℃
- 2、相对湿度: 90%+40℃
- 3、额定电流/电压: 0.3A/60V DC/AC
- 4、接触电阻 $\leq 0.02\ \Omega$
- 5、绝缘电阻 $\geq 100M\ \Omega$
- 6、耐压: AC500V/1min
- 7、工作寿命 ≥ 10000 次
- 8、动作力: 200g ± 50 gf
- 9、未注公差按下表

7	TX8. 382. 002	弹簧	1	T9A钢丝 $\phi 0.25$	环保	借用KFC-D85
6	TX8. 355. 000	勾 针	1	1Cr18Ni9Ti钢丝 $\phi 0.6$	环保	借用KFC-D85
5	TX8. 205. 001E	推 杆	1	杜邦POM(白色)	环保	借用KFC-D85-E
4	TX8. 080. 003B	盖	1	PA66 G15(黑色)	环保	借用KFC-D85-B
3	TX7. 810. 147	基 座	1	PA66 G15(黑色)	环保	借用KFC-D85
2	TX7. 736. 003	动触片	2	C5210R-EHAg0.5u t=0.2	环保	借用KFC-D85
1	TX6. 620. 005	插 片	2	PPS-T40(棕色)/H65T t=0.4	环保	借用KFC-D85
序号	代 号	零 件 名 称	数量	材 料		备 注

未注公差(±)

等 级	A 级	B 级	C 级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	数量	更改单号	签 名	日期
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

KFC-23Z85-BTH

按动开关
外形图

KFC-23Z85-BTH

浙江创都电子科技有限公司

阶段 标记	重 量	比 例
B		4:1
共 张	第 页	