







安装面板图  
从上向下装 ⊗



元件面孔位图  
从上向下插 ⊗



⑥	X3016-00-N3B	基座	PA66	1	黑色	※
⑤	X3018-42-21F1	右插针	② QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
④	X3018-41-21F1	左插针	① QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
③	X3018-43-21F1	中插针	③ QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
②	X3018-44-21G6	接地片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
①	—	增力片	65Mn t=0.4	1	Ni	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

### 浙江创都电子科技有限公司

							角度	±5°	卡侬插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计		日期		产品 型号 XLR-08W-NKNPJD-JH
审核		日期		
批准		日期		
比例	2:1	单位	mm	产品 料号
				页码
				1 OF 1
				A4