






Lead Free




元件面孔位图




电原理图



A 向



B 向



5	T323-0001+W-HF	标识圈	PBT	1	白色	*
4	T1031A-00-A3B	外壳	ABS	1	黑色	*
3	T1031A-00-A3B	塑座	ABS	1	黑色	*
2	T313-0215+C2	插针	H62 t=0.5	1	CuSn	*
1	——	铜套	铜合金	1	AU	*
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

浙江创都电子科技有限公司

							角度	±5°	AV插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差		

设计		日期		产品 型号	AV-107K-24CJ-AUH	
审核		日期		产品 料号		
批准		日期		页码		
比例	——	单位	mm		A4	