



电原理图



元件面孔位图
尺寸公差: ±0.05



⑥	T323-0001+W/R2	标识圈	PBT	6	见上	RCA-612
⑤	T322-0606+B	高盖片	ABS	1	黑色	RCA-612
④	T321-0603+R6	塑座	ABS	1	红色	RCA-613
③	T313-0608+C4	长插针	H62Y t=0.3	3	CuSn	RCA-612
②	T313-0607+C4	短插针	H62Y t=0.3	3	CuSn	RCA-612
①	T311-0206+A5	13型全封闭铜套	H65M t=0.3	3	Au	RCA-213F
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

浙江创都电子科技有限公司

							角度	±5°	AV插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计		日期		产品 型号 AV-613-AU-J-H
审核		日期		
批准		日期		
比例	1:1	单位	mm	产品 料号
				页码
				1 OF 1
				A4

