




元件面孔位图




电原理图



A 向



B 向



⑤	T323-0003+W/R	标识圈(2.5厚)	ABS-750	2	见上	※
④	T322-0207+B	外 壳	ABS-750	1	黑色	※
③	T321-0217+W	塑 座	ABS-750	1	白色	※
②	T313-0215+C2	插 针	H62Y	2	Cu/Sn	※
①	T311-0208+C2	铜 套	H65M	1	Cu/Sn	※
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

浙江创都电子科技有限公司

							角度	±5°	AV插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差

设计		日期		AV插座
审核		日期		
批准		日期		
比例	1.5:1	单 位	mm	产 品 型 号
				产 品 料 号
				AV-206BK-24CJ-H
				页 码
				1 OF 1
				A4