


元件面孔位图
从上向下插



⑥	X3016-81-51N8	按柄	SUS304 T=0.7	1	Ni	※
⑤	X3016-01B-N3B	底座	PA66 UL 94HB	1	黑色	※
④	X3018-42-21F1	右插针	② QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
③	X3018-41-21F1	左插针	① QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
②	X3018-43-21F1	中插针	③ QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
①	X3016-31-61N8	弹片	65Mn t=0.4	1	镍	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

浙江创都电子科技有限公司

						角度	±5°	卡侬插座 外形图
						>30~	±0.45	
						>10~30	±0.35	
						~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计		日期		产品 型号	XLR-08W-NKPNJD-JH		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期		页码	1 OF 1	A4	
比例	1:1	单位	mm				