



印制板开孔尺寸



线路图



技术要求

- 1、环境温度: -40℃~+80℃
- 2、相对湿度: 90%+40℃
- 3、额定电流/电压: 0.3A/60V DC/AC
- 4、接触电阻≤0.02Ω
- 5、绝缘电阻≥100MΩ
- 6、耐压: AC500V/1min
- 7、工作寿命≥10000次
- 8、动作力: 200g±50gf
- 9、未注公差按下表

7	TX8.382.002	弹簧	1	T9A钢丝 ϕ 0.25	环保	借用KFC-D85
6	TX8.355.000	勾针	1	1Cr18Ni9Ti钢丝 ϕ 0.6	环保	借用KFC-D85
5	TX8.205.001	推杆	1	杜邦POM(白色)	环保	借用KFC-D85
4	TX8.080.003	盖	1	PA66 G15(黑色)	环保	借用KFC-D85
3	TX7.810.147	底座	1	PA66 G15(黑色)	环保	借用KFC-D85
2	TX7.736.003	动触片	2	C5210R-EHAg0.5u t=0.2	环保	借用KFC-D85
1	TX6.620.005	插片	2	PPS-T40(棕色)/H65T t=0.4	环保	借用KFC-D85
序号	代号	零件名称	数量	材料		备注

未注公差(±)

等级	A级	B级	C级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签字

设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

KFC-23Z85-FTH

按动开关
外形图

KFC-23Z85-FTH

浙江创都电子科技有限公司

阶段标记	重量	比例
B		4:1

共 张 第 页