


安装面板图  
从上向下装 ⊗



元件面孔位图  
从上向下插 ⊗

⑦	X3011-46-21S8	接地片	□G	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
⑥	X3016-81-51N8	按柄		SUS304 T=0.7	1	Ni	※
⑤	X3016-01B-N3B	基座		PA66 UL 94HB	1	黑色	※
④	X3016A-42-21F1	右插针	②	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
③	X3016C-41-21F1	左插针	①	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
②	X3016A-43-21F1	中插针	③	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
①	X3016-31-61N8	弹片		65Mn t=0.4	1	镍	
序号	零件料号	名称		材 料	数量	镀层/颜色	备注

## 浙江创都电子科技有限公司

						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
						~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

### 卡侬插座 外形图

设计		日期		产品 型号	XLR-08NCJD-ZJP-11H		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期		页码	1 OF 1	A4	
比例	1:1	单位	mm				