




元件面孔位图
从上向下插 ⊗



安装面板图
从上向下装 ⊗



⑤	X3016-00-N3B	基座	PA66 UL94HB	1	黑色	※
④	X3018-42-21F1	右插针	② QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
③	X3018-41-21F1	左插针	① QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
②	X3018-43-21F1	中插针	③ QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
①	X3019-32-61N8	增力片	65Mn t=0.4	1	Ni	※
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

浙江创都电子科技有限公司

						角度	±5°	卡侬插座 外形图	
						>30~	±0.45		
						>10~30	±0.35		
						~10	±0.25		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计		日期		产品型号	XLR-08W-NKNPNJD-JH		
审核		日期		产品料号			
批准		日期		页码	1 OF 1	A4	⊗
比例	2:1	单位	mm				