



**技术参数 (SPECIFICATION):**  
 温度范围 (TEMPERATURE RANGE):  $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$   
 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V  
 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A  
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE):  $\leq 30\text{m}\Omega$   
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE):  $\geq 500\text{M}\Omega$   
 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 1000V AC/(50HZ)/Min  
 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE):  $3 \sim 20\text{N}$   
 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

Table 1

X	Terminal Plating
0	Au Fu" Plating
1	Au 1u" Plating
2	Au 2u" Plating
3	Au 3u" Plating
4	Au 6u" Plating
5	Au 10u" Plating
6	Au 15u" Plating
7	Au 30u" Plating

Material & Plating

Part NO.:  
 RCHSP3500-WD-X-XX

Material & Color

Table 2

XX	Material/Color
LB	LCP/BLACK
LW	LCP/WHITE
AB	PA/BLACK
AW	PA/WHITE
OO	OTHER/OTHER

4	定位片	H62	1	CT	
3	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	"3U"	
2	后盖	LCP	1	BLACK	
1	塑座	LCP	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

改  
涂  
意  
随  
面  
图  
在  
止  
兼

网络插座外形图

浙江创都电子科技有限公司

绘图: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
 审核: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
 核准: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

一般公差  
 >30~ ±0.45  
 >10~30 ±0.35  
 ~10 ±0.25  
 角度: ±5°  
 品名: RJ45-SP35-WLQSSMT-SH  
 料号: \_\_\_\_\_  
 型号: RJ45 图号: \_\_\_\_\_  
 版本: 单位:mm 比例: 1:1 纸张: A4

版次	变更履历	变更单号	绘制	日期
A/0	新出版发行			