






安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT



技术要求 Specification:

- 1、材质Material: Rubber shell:PA66 UL94V-0 PIN:H65(Plating:NiSn)
- 2、额定电流Current rating: 3A max
- 3、额定电压 Voltage rating: 250V AC/DC
- 4、温度范围 Temperature range:-25°C to +85°C
- 5、接触电阻 Contact resistance: $\leq 10m\Omega$
- 6、绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- 7、耐压 Withstand voltage: 1000V AC/minute
- 8、插针的固定力 Fixing force of pins: $\geq 20N$
- 9、适配的插头 Adaptable plug:HX25068-18Y~40Y(XAD-18Y~40Y)
- 10、适用基板厚度 Applicable PC board thickness: 1.6mm



B	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0
A	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔数	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

未注公差表 UNNOTED DIMENSIONS TABLE	设计 DRAWN BY	王鹏程	产品名称 PRODUCT NAME	针座 WAFER
≤ 3	审核 CHECKED BY	郑建银	产品型号 PRODUCT MODEL	XAD-18B~40B
≤ 10	批准 APPROVED BY	沈才义	红星代号 HONGXING NO	HX25068-18B~40B
≤ 20	日期 DATE	2021.01.23	浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.	
≤ 40	比例 SCALE	2.5:1	浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.	
视图 VIEW	单位 UNIT	mm	版本 VERSION	页码 SHEET
			B	1/1