


RoHS




主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 试验条件:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm



3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PBT/PA46	黑(环保)	
1	塑座	PBT/PA46	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期 22.04.21	标准化	日期
校对	李攀进	日期 22.04.21	审定	日期
工艺		日期		
审核	戴龙平	日期 22.04.21		

视图		网络插座	
图样标记	重量	比例	
共 页		第 页	
RJ- 59B-2-1-6			