





技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数 (Poles) : 3
- 适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~122#
- 适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm
- 温度范围(Temperature range) : -25℃~85℃
- 额定电压(Voltage rating):250v.Ac/Dc
- 额定电流(Current rating) :3A
- 接触电阻(Contact resistance) : <0.02Ω
- 绝缘电阻(Insulation resistance) : >1000MΩ
- 耐压(Withstand voltage) : 1000V.Ac/1min
- 材料(Material):
 - 1.针座(Wafer) : PA66 Red UL94V-2(0)
 2. 插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62



借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

				连接器针座		W250H01-0.65F103BB1				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图		阶段	标记	质量	比例
			余嘉诚							4:1
			朱树清		Dimensions are shown:mm (inches)		第1张		共1张	
			徐君辉		2025.12.03		温州康宏电子有限公司			