



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
7. 工作温度: -25°C~+70°C

其他要求:

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm。

材质要求

1. 基座: PBT 黑色
2. 屏蔽: H62铜 T=0.2mm
3. 信号针: 磷铜镀金 φ=0.46mm

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5622-1-4	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°							