





RoHS Compliant




回路图



规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V (50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	250±60gf
寿命试验 Operating Life	80,000cycles
行程 Travels	看左侧编码说明



安装尺寸图

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	6X6X5 无声开关		
		料号 (PART NO)	MLD-TS-6X6X5-WS		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/0	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X' ± 5' X.X' ± 2'	模号 (MODEL NO)	审核 (CHECKED) 邱敏		
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准 (APPROVED)	陈镇