

说明:


1. 特性:

- 额定电压 : 250V AC最大值
- 额定电流 : 最大3A
- 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
- 工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

- 胶芯 : PBT rated
- 端子 : 铜合金, 镀全金
- 外壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
- 铜柱 : 铜合金, 镀镍
- 螺丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

螺丝规格



零件编号	X尺寸	内牙
5	4.8	4#40
6	5.8	4#40

TOLERANCE TABLE

.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: DMS-9S 母头 半金 柳鱼叉锁5.8螺丝 H=11.0mm			
DRAWN: LYF	DATE: 2024-04-21	PART. NO.	D-DMS009PF-H006		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-DMS-0023	REV.	A QT00