



一. 材料

1. 绝缘胶芯: PBT+30%玻璃纤维 (UL94V-0), 黑色
2. 触点: 铜合金
3. 触点镀金, 其余镀锡
4. 外壳: SPCC, 镀镍
5. 螺丝: 铜合金或铁, 镀镍

二. 规格

1. 额定电流: 3A
2. 绝缘电阻: 1000Ω MIN. At 500VDC
3. 介电强度: 500V for One minute
4. 工作温度: -55° C~+105° C.

DIM A	DIM B
15.88	28.40
19.05	31.60

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD				
CHECKED:	DATE:	TITLE: DMR-9S/DMR-9S 双胞胎 母头 半金叉锁 间距19.05				
DRAWN:	DATE:	PATR. NO.	D-DMRD09PF-D001			
LYF	2025-07-02	UNIT	mm	SCALE	free	
		FILE NO.	Ckmtw-DMR-0035	REV.	A	QT00