



说明:

1. 特性:

- 额定电压 : 250V AC最大值
- 额定电流 : 最大3A
- 接触阻抗 : $30m\Omega$ MAX.
- 绝缘阻抗 : $3000M\Omega$ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
- 工作温度 : $-45^{\circ}C \rightarrow +85^{\circ}C$

2. 材料:

- 胶 芯 : PBT rated
- 端 子 : 铜合金, 镀半金锡
- 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡或钝化处理
- 螺 母 : 铜合金, 镀镍

TOLERANCE TABLE

. 0	± 0.30
. 00	± 0.20
. 000	± 0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: DB-9S 母头 传统焊线式 蓝胶芯 后铆3.8空心螺母					
DRAWN: HCY	DATE: 2024-04-21	PART. NO.	D-DB0009PF-B001				
		UNIT	mm	SCALE	free		
		FILE NO.	Ckmtw-DB-00053	REV.	A	QT00	