



P.C.B LAYOUT

说明:

1. 特性:
 额定电压:250V AC最大值
 额定电流:最大3A
 接触阻抗L :30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 :1000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值:250V AC RMS for 1Minute
 工作温度 : -45°C +85°C

2. 材料:

- 胶 芯:PBT rated
 端 子:铜合金, 镀全金
 外 壳:铁合金/铜合金/不锈钢
 前壳镀镍后壳镀锡/钝化
 铜 柱:铜合金, 镀锡
 螺 丝:铁棒/铜合金, 镀镍

螺丝规格

零件编号	X尺寸	内牙
5	4.8	4#40
6	5.8	4#40

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: DMS-9P 公头 半金 鲫鱼叉锁5.8螺丝 H=11.0mm			
DRAWN:	DATE:	PART. NO.	D-DMS009PM-H006		
L. YUN	2015-01-13	UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-DMS-0024	REV.	A QT01