








符合RoHS 环保要求



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

3.1 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

Dongguan GaoYueDa Electronic Technology Co.Ltd.

品名规格	TYPE C 16P立贴6.8母座带弹(脚长0.95小脚设计	LLB
------	--------------------------------	-----

视角		
----	---	---

一	版本
---	----

A/O

单位	
----	--

MM

核准