



1. 产品尺寸图 Product Dimension Drawing



2. Material Details (材料明细)

| 序列号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|
| 1 | DC公头 | DC5525公头 (音叉黑胶) | 1PCS | |
| 2 | 线束 | UL2464-22AWG | 1PCS | 裁线长度: 1010mm |

2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

| A端 Side A | 线色 Thread Color | B端 Side B |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 正极 Positive electrode | 红色/Red | 镀锡 Tin Plating/3mm |
| 外壳 Shell | 黑色/black | 镀锡 Tin Plating/3mm |

| 模具名称 | 模具编号 |
|---------------|---------|
| DC5525公弯头网尾模具 | RX-1697 |
| - | - |
| - | - |

4. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $< 1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

| | | | | | |
|---|----------------|---|---------------------------------------|------------|-----|
| 未标注公差 Tolerances are not indicated 0~5: ±0.1 6~10: ±0.15 11~50: ±0.2 51~100: ±0.25 100+: ±25% | 视图 view | Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd 东莞市通瑞电子科技有限公司 | | | |
| | 设计 DESIGNED | | | | |
| | 校对 CHECKED | 型号 MODEL | DC5525-WG-22AWG-1M-DX | 单位 UNIT | mm |
| | 审核 APPROVED | 名称 PARTNAME | DC5525弯公头接UL2464-22AWG长1000mm 单端镀锡 | 版本 REV | A/0 |
| 比例 SCALE | 1:1 | 日期 date | | | |