



1. 产品尺寸图Product Dimension Drawing



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端 Side A	线色 Thread Color	B端 Side B
正极 Positive electrode	红色/Red	镀锡Tin Plating/3mm
外壳 Shell	黑色/black	镀锡Tin Plating/3mm

2. Material Details(材料明细)

序号	名称	规格	数量	备注
1	DC母头	DC5525母头	1PCS	
2	线束	UL2464-24AWG	1PCS	裁线长度：500mm

模具名称	模具编号
DC5525公直头网尾模具	RX-1720
-	-
-	-

4. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

未标注公差
Tolerances are not indicated
0~5: ± 0.1
6~10: ± 0.15
11~50: ± 0.2
51~100: ± 0.25
100+: $\pm 25\%$

视图
view

设计
DESIGNED

校对
CHECKED

审核
APPROVED

日期
date

比例
SCALE 1:1

Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd

东莞市通瑞电子科技有限公司

型号
MODEL DC5525-M-24AWG-0.5M-DX

名称
PARTNAME DC5525母头接UL2464-24AWG长500mm单端镀锡

单位
UNIT mm

版本
REV A/0