



ZIISOR致哲
Antenna

TX868-JZR-6 天线规格书

软胶棒天线

SMA-J(内螺纹内针)

成都致哲科技有限公司

Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

第一章 产品简介

TX868-JZR-6 是一款软胶棒天线，天线尺寸约 60mm，SMA-J(内螺纹内针)接口。天线结构简单、全方向性、使用方便。适用于 868MHz 频段的宽频通讯系统，无线热点覆盖，移动终端设备：如路由器、AP、电台、网卡、智能电视等。


第二章 规格参数

电气参数	
中心频率	868MHz
频率范围	848-888MHz
天线增益	3dBi
电压驻波比	≤2.0
极化方向	垂直极化
辐射方向	全向
输入阻抗	50Ω
功率容量	20W
其他参数	
天线尺寸	60mm±2mm
整体重量	8g
天线罩颜色	黑色
接口方式	SMA-J(内螺纹内针)
工作温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃




第三章 天线特性

电压驻波比 (VSWR)



史密斯圆图 (Smith chart)



第四章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

成都致哲科技有限公司

Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

公司全称 NAME	成都致哲科技有限公司
公司电话 NUMBER	028-61542639
官方网址 WEBSITE	www.ziisor.com
商务合作 BUSINESS	sales@ziisor.com
技术支持 SUPPORT	support@ziisor.com
批量采购 BATCH	028-61542639
公司地址 ADDRESS	四川省成都市高新西区西区大道 199 号模具工业园 B5
淘宝企业店 SAMPLING	https://ziisor.taobao.com/
天猫旗舰店 SAMPLING	https://ziisor.tmall.com/

