


1. 产品尺寸图Product Dimension Drawing



2. Material Details(材料明细)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	DC公头	DC5521公头(音叉黑胶)	1PCS	
2	线束	UL2464-24AWG	1PCS	裁线长度: 300mm

模具名称	模具编号
DC5521公直头网尾模具	RX-1721
-	-
-	-

3. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端 Side A	线色 Thread Color	B端 Side B
正极 Positive electrode	红色/Red	镀锡Tin Plating/3mm
外壳 Shell	黑色/black	镀锡Tin Plating/3mm

5. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,
测试时应加摇摆测试。

未标注公差 Tolerances are not indicated 0~5: ±0.1 6~10: ±0.15 11~50: ±0.2 51~100: ±0.25 100+: ±25%	视图 view		 Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd 东莞市通瑞电子科技有限公司			
	设计 DESIGNED					
	校对 CHECKED		型号 MODEL	DC5521-G-24AWG-0.3M-DX	单位 UNIT	mm
	审核 APPROVED		名称 PARTNAME	DC5521公头接UL2464-24AWG长300mm 单端镀锡	版本 REV	A/0
比例 SCALE	1:1	日期 date				