


1. 产品尺寸图Product Dimension Drawing



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端 Side A	线色 Thread Color	B端 Side B
正极 Positive electrode	红色/Red	镀锡Tin Plating/3mm
外壳 Shell	黑色/black	镀锡Tin Plating/3mm

2. Material Details(材料明细)

序号	名称	规格	数量	备注
1	DC公头	DC5525公头（音叉黑胶）	1PCS	
2	线束	UL2464-20AWG	1PCS	裁线长度：1000mm

模具名称	模具编号
DC5525公直头网尾模具	RX-1720
-	-
-	-

4. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

未标注公差 Tolerances are not indicated 0~5: ± 0.1 6~10: ± 0.15 11~50: ± 0.2 51~100: ± 0.25 100+: $\pm 25\%$	视图 view			Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd	
	设计 DESIGNED			东莞市通瑞电子科技有限公司	
	校对 CHECKED			型号 MODEL	DC5525-G-20AWG-1M-DX
	审核 APPROVED			名称 PARTNAME	DC5525公头接UL2464-20AWG长1000mm 单端镀锡
比例 SCALE	1:1	日期 date		单位 UNIT	mm
				版本 REV	A/0