


1. 产品尺寸图Product Dimension Drawing



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端 Side A	线色 Thread Color	B端 Side B
正极 Positive electrode	红色/Red	镀锡Tin Plating/3mm
外壳 Shell	黑色/black	镀锡Tin Plating/3mm

2. Material Details(材料明细)

序号	名称	规格	数量	备注
1	DC母头	DC5525母头	1PCS	
2	线束	UL2464-20AWG	1PCS	裁线长度: 2000mm

模具名称	模具编号
DC5525公直头网尾模具	RX-1720
-	-
-	-

4. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$, 导通电阻 $< 1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

未标注公差 Tolerances are not indicated 0~5: ± 0.1 6~10: ± 0.15 11~50: ± 0.2 51~100: ± 0.25 100+: $\pm 25\%$	视图 view		
	设计 DESIGNED	Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd	
	校对 CHECKED	东莞市通瑞电子科技有限公司	
	审核 APPROVED	型号 MODEL	DC5525-M-20AWG-2M-DX
比例 SCALE 1:1	日期 date	名称 PARTNAME	DC5525母头接UL2464-20AWG长2000mm 单端镀锡
		单位 UNIT	mm
		版本 REV	A/0