



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3~25N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

5	后插片	1	黄铜	0.25	镀金
4	大插片	3	黄铜	0.25	镀金
3	后弹片	1	磷铜	0.25	镀金
2	大弹片	3	磷铜	0.25	镀金
1	基座	1	9t		
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-RJ-393-8P	版本 REV.	A
			X.±0.20	X.*±5°						
			.X±0.10	.X.*±2°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	3.5耳机插座	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.05	.XX.*±1°	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		

