


线路板印制示意图

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



3, 4, 5	小脚	3	磷铜	0.20T	镀银
2	大脚弹片	1	磷铜	0.20T	镀银
1	底座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-RJ-320A	版本 REV.	A									
			X.±0.20	X.*±5°							审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	PJ 耳机插座	页次 SHEET	1/1			
			.X±0.10	.X*±2°													核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.
			.XX±0.05	.XX*±1°															
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1																

