


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40°C~ +105°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	FG-MX3.0-2x1Y	---	3.90
2	FG-MX3.0-2x2Y	3.00	6.90
3	FG-MX3.0-2x3Y	6.00	9.90
4	FG-MX3.0-2x4Y	9.00	12.90
5	FG-MX3.0-2x5Y	12.00	15.90
6	FG-MX3.0-2x6Y	15.00	18.90
7	FG-MX3.0-2x7Y	18.00	21.90
8	FG-MX3.0-2x8Y	21.00	24.90
9	FG-MX3.0-2x9Y	24.00	27.90
10	FG-MX3.0-2x10Y	27.00	30.90
11	FG-MX3.0-2x11Y	30.00	33.90
12	FG-MX3.0-2x12Y	33.00	36.90

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市富港科技有限公司			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	MX(3.0) 双排 孔座	版本 REV.	A
1 初版发行			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	FG-MX3.0-2xNY	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2
			Angle ±3.0°					



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市富港科技有限公司			
			DIM TOL	审核 CHECK				A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	MX(3.0) 双排 孔座 Pin 位图	版本 REV.	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	FG-MX3.0-2xNY	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
			Angle ±3.0°					