



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Phosphoric bronze Tin-platde
 - 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#
- Qty/Reel: 12000 PCS

			GENREL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	HY (2.00) 母端子	版本 REV.	A
1			初版发行			产品料号 PART NO.	FG-HY-PT	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1