



**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 4A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#24~30#

制 图 DRAWN	变 更 内 容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENEAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	料 号 PART NO.	版 本 REV.	A
			X.±0.25	X.°±2'				
.X±0.20	.X°±1'	核 准 APPROVAL	深 圳 市 富 港 科 技 有 限 公 司					
.XX±0.15	.XX°±0.5'			单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	
.XXX±0.10	.XXX°±0.5'							

料 号 PART NO.	FG-2510-T	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	2510端子	页 次 SHEET	1/1
客 户 料 号 CUTL. NO.			
<b>深 圳 市 富 港 科 技 有 限 公 司</b>			