



主要技术特性要求:

- 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
- 额定负荷: 2A 100V AC
- 接触电阻: ≤30mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~50N
- 寿命: ≥5000次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
6	右中针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
5	左中针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
6	左短针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
5	小直针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
3	接地针	1	磷铜=0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑色			
1	底座	1	PBT	黑色			

A4				普通公差	浙江创都电子科技有限公司								
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单位	mm	投影	⊕	品名	DS端子	比例	1:1
A1				X.X	±0.15	绘图		核对		型号	DIN-503-H		
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	X	日期	2013.04.10	核准		图号	DIN-503-H		
					ANGULAR	±3°		APPROVAL BY		图号	DIN-503-H		