


PCB板安装孔图



主要技术特性要求:

- 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
- 额定负荷: 2A 100V AC
- 接触电阻: ≤30mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~50N
- 寿命: ≥5000次

3	弹片	1	磷铜-0.3mm	D. Ag			
2	插针	5	黄铜-0.7mm	D. Cu/Sn			
1	底座	1	ABS	黑色			
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

A4				普通公差		浙江创都电子科技有限公司							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				XXX	±0.10	单位	mm	投影		品名	DS端子	比例	1:1
A1				XX	±0.15	UNIT		PROJECTED		型号		SCALE	
				X	±0.25	绘图		核对		MODEL NO.	DIN-507A-H		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	日期	2013.04.10	核准		图号	DIN-507A-H		
						DATE		APPROVAL BY		FIG NO.			