



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
F	弹条	1	SUS301	整体清洗	原色
E	盖板	1	C5191	整体镀银	银白色
D	簧片	1	镀青铜	整体镀银	银白色
C	樞心	1	高温尼龙	/	黑色
B	嵌件	1	C5191	整体镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色

项目	标准	
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	180±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm
	温度范围 Temperature Range:	-30°C~+85°C

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				
DIM. TOL.	TITLE: 拨动开关系列				
X.: ±0.30	DWG. NO.: SS12C02-S15				
X.X: ±0.20	CHECKED: MAX				
X.XX: ±0.10	PART NO.: SS12C02-S15				
GENERAL ANGLE:	DRAWN: ELLA				
X.: ±5°	APPROVED: WILL				
X.X: ±3°	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn
X.XX: ±2°					

