



PCB板安装孔图



电路图

主要技术特性要求:

- 使用温度范围:  
环境温度: -25~+70℃  
相对湿度: 95%(40℃)
- 额定负荷: 1&2 20V DC 6.5A MAX 3: 20V DC 1A
- 接触电阻: ≤30mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: 250V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 5~35N
- 寿命: ≥5000次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
7	包圆	1	H62黄铜带 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	铜壳	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
3	弯针	1	H62黄铜带 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑色			
1	底座	1	PBT	黑色			

A4				普通公差	浙江创都电子科技有限公司						
A3				COMMON TOLERANCE :							
A2				X.XX ±0.10	单位	mm	投影	品名	S端子	比例	1:1
A1				X.X ±0.15	绘图		核 对	型号	DIN-302-CU-H		
				X ±0.25	日期	2018.05.28	核 准	图号	DIN-302-CU-H		
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	日期	2018.05.28	核 准	图号	DIN-302-CU-H